

## ICS

5327PJP125P50

EAN 4031582367430



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	166 mm
総重量	0.699 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	38 mm
旋回径	259 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長 (最小)	56 mm
プレート穴長 (最大)	61.5 mm
プレート穴幅 (最小)	46.5 mm
プレート穴幅 (最大)	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm



IFデザイン賞

## 図面

