

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Номер заказа 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○○○○○

Шум движения ○○○○○

Исчезновение ○○○○○

Устойчивость к коррозии ○○○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	440 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	175 mm
Общая ширина	141 mm
Общий вес	11,154 kg

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	33 mm
Радиус поворота	107 mm
Поворотное соединение	214 mm
Диаметр купола	130 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	145 mm
Ширина пластины	145 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Номер заказа 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

