

# NOVATECH

ETX085X70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre de l'alésage	17 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6005 2RS
Type d'étanchéité	B
Convient pour/à	jungheinrich_mic

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,979 kg

# NOVATECH

ETX085X70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

