

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.43 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	36.5 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

