

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097
Bestelnummer 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ○ ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	80 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	130 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,968 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Demping, hittebestendig
Lager	Droge lagerbus
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Uitzwenking	182 mm
Diameter koepel	75 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097
Bestelnummer 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

8470UDD100P30- ϕ 11

