

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	440 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	175 mm
Gesamtbreite	128 mm
Gesamtgewicht	10,68 kg

GEHÄUSE

Ausladung	33 mm
Schwenkradius	100 mm
Störkreis	200 mm
Dom Durchmesser	130 mm

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	145 mm
Plattenbreite	145 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Bestellnummer 00800104
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

