

## GALEA STAINLESS

5087PJM100P60-90x70

EAN 4031582367966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea stainless    |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | はい                 |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 138 mm             |
| 総重量       | 0.48 kg            |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド                 |
| フォーク形状  | クローズ                  |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| オフセット   | 40 mm                 |
| 旋回径     | 205 mm                |

## 車輪

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン         |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム          |
| ベアリング       | プレーンベアリング、ステンレス |
| スレッドガード     | スレッドガード付き       |
| 直径          | 100 mm          |
| トレッド幅       | 30 mm           |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA         |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 90 mm   |
| プレート幅       | 70 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 60 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 70 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 50 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 55 mm   |
| プレート穴径      | 8 mm    |

# GALEA STAINLESS

5087PJM100P60-90x70

EAN 4031582367966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

