

## ALPHA

3478POJ108P62 T/G-small

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 300 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 132 mm         |
| 全幅        | 85 mm          |
| 総重量       | 0.41 kg        |

## ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |

## 車輪

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン                 |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一                 |
| ベアリング      | ローラーベアリング               |
| 車軸         | ナットでネジ止め                |
| 車輪色        | グラファイトブラック<br>(RAL9011) |
| スレッドガード    | スレッドガード付き               |
| 直径         | 108 mm                  |
| トレッド幅      | 36 mm                   |
| ボディ幅       | 36 mm                   |
| トレッドの硬度（D） | 65 ショアD                 |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 103 mm  |
| プレート幅      | 85 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 60 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

# ALPHA

3478POJ108P62 T/G-small

EAN 4031582306613

注文番号 00000936

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

