

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.218 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	46 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	90 ショアA
トレッドの硬度 (D)	39 ショアD

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

