

DURATECH

TOP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436
Bestellnummer 00860864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 80 mm |
| Breite der Lauffläche | 60 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Breite des Radkörpers | 60 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
| Lagertyp | 6204 |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ○ ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname | Duratech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 600 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 500 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,435 kg |

DURATECH

TOP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436
Bestellnummer 00860864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

