INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KAPPA

9688FTP125P63 CL67

EAN 4031582316100



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette fixe
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	98 mm
Poids global	4.83 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Couleur de la chape	Zingué bleu
Lubrication nipple	1
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	135 mm
Largeur de plaque	110 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9688FTP125P63 CL67

EAN 4031582316100

Numéro de commande 00801603

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH