

## ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha stainless  |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg           |
| 導電性       | いいえ              |
| ステンレス     | はい               |
| 静荷重       | 400 kg           |
| 温度範囲（最小）  | -40 °C           |
| 最大温度範囲    | 80 °C            |
| 取付高       | 108 mm           |
| 全幅        | 75 mm            |
| 総重量       | 0.78 kg          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | ステンレス     |
| オフセット   | 44.5 mm   |
| 旋回半径    | 123 mm    |
| 旋回径     | 246 mm    |
| ドーム径    | 75 mm     |

## 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | ポリアミド     |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一   |
| ベアリング      | プレーンベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め  |
| 車輪色        | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード    | スレッドガードなし |
| 直径         | 80 mm     |
| トレッド幅      | 34 mm     |
| ボディ幅       | 34 mm     |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD   |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 105 mm  |
| プレート幅      | 85 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 60 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

# ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079

注文番号 00035615  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8477U00080P62-new

