ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Номер на поръчката 10000776



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.56 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	46 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Номер на поръчката 10000776

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH