

ALPHA

3470PIR080P30-13 AZUL

EAN 4031582440867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	70 kg
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	108 mm
Pes total	0,791 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	80 mm
Sterferencia de giro	160 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

ALPHA

3470PIR080P30-13 AZUL

EAN 4031582440867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

3470...80P30-13

