



CHAPE

Rayon d'encombrement	48 mm
Diamètre d'encombrement	96 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	10 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	8 mm
--------------------------	------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	54 mm

Product Drawings

