

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.143 kg

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

