

PLATE

P10-40x27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

フィッティング

フィッティングタイプ	U字型プレート付きシステム
プレート長	40 mm
プレート幅	27 mm
プレート穴長 (最大)	32 mm
プレート穴幅 (最大)	32 mm
プレート穴径	4 mm

パフォーマンス

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	取付プレート
ハウジングタイプ	アクセサリ
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
取付高	8 mm