

# NOVATECH

ETY 080x20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Novatech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 140 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 110 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 280 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 総重量       | 0.3 kg         |

## 車輪

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 本体材質        | 鋼鉄                     |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鑄造              |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング<br>(RS/2RS) |
| 車輪色         | ハニーイエロー (RAL1005)      |
| スレッドガード     | スレッドガード付き              |
| 直径          | 80 mm                  |
| トレッド幅       | 20 mm                  |
| 車軸穴径        | 20 mm                  |
| ハブの長さ       | 14 mm                  |
| ボディ幅        | 20 mm                  |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA                |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD                |

