

SMILES

5525PJ050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Smiles
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	71,5 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,103 kg
Motiv	Bär

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Radfarbe	Hellgrün (Pantone 376C)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Breite des Radkörpers	10 mm
Härte der Lauffläche (A)	90 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Hellgrün (Pantone 376C)
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	60 mm
Störkreis	120 mm
Dom Durchmesser	23 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

Red Dot
Design
Award


SMILES

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Red Dot
Design
Award