

## ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	✓
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.649 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	64 ショアA

# ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

XLP125x40-Ø8,3 NL45

