


## GALEA

5070YGH100P30-12

EAN 4031582353587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	139 mm

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	40 mm
旋回半径	90 mm
旋回径	180 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	12 mm

# GALEA

5070YGH100P30-12

EAN 4031582353587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

