

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,18 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Breite des Radkörpers	36 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Bestellnummer 00030965
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

