

DURATECH

UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,57 kg

DURATECH

UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

