제품 정보

ALPHA

3470DPR200P63

EAN 4031582439168



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●○○○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	150 kg
총높이	240 mm
전체 체중	2.14 kg

하우징

주택 자재	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	공압 타이어, 라인 프로파일
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3470DPR200P63


EAN 4031582439168

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면







© Copyright 2026 TENTE International GmbH