MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.4 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	ポリウレタン、発泡タイプ
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	黒
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度（A）	70 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

注文番号 00005569

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH