

ALPHA

3478BOG080P62

EAN 4031582345711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Hauteur	108 mm
Poids	0.47 kg

Product Drawings

Platte 3470-080P62-105x80

