

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688

Rendelési szám 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Forgóvillaás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	250 °C
Összsúly	128 mm
Teljes szélesség	79 mm
Összsúly	0,793 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Fekete
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (D)	90 Shore D

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	91 mm
Körbeforgás	182 mm
Kupola átmérője	75 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	105 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688

Rendelési szám 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

