

AGILA

2478YGO075P60-67X60

EAN 4031582342000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	✓
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.161 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001と類似)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護
ドーム径	43 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	67 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	40 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	40 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA

2478YGO075P60-67X60

EAN 4031582342000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

