INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kuličkové ložisko	47 mm
Šířka Kuličkové ložisko	14 mm

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588

Objednací číslo 00839713

Výkresy produktu





