製品情報

DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	600 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.24 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	43 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	58 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH