

BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.18 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

