

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557
Bestellnummer 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2000 kg
Statische Tragfähigkeit	4000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	355 mm
Gesamtbreite	140 mm
Gesamtgewicht	21,52 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Zink-Eisen (transparent)
Ausladung	76 mm
Schwenkradius	230 mm
Störkreis	460 mm
	✓
Dom Durchmesser	140 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Große rechteckige Platte
Plattenlänge	175 mm
Plattenbreite	140 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	140 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557
Bestellnummer 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

