

## DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	82 mm
トレッド幅	93 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	95 mm
ボディ幅	93 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6204ZV

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	900 kg
6km/hの耐荷重	720 kg
静荷重	1800 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.566 kg

# DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

