

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname | Stylea |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 40 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 80 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 57 mm |
| Gesamtbreite | 37 mm |
| Gesamtgewicht | 0,65 kg |

RAD

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 55 mm |
| Breite der Lauffläche | 11 mm |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 64 mm |
| Störkreis | 128 mm |
| Dom Durchmesser | 18 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm |

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

