

## ICS

5320XSX125P51 ~7001 INOX

EAN 4031582309836



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	166 mm
全幅	52 mm
総重量	0.723 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	91 ショアA
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	シルバークレー (RAL7001と類似)
オフセット	37 mm
旋回半径	99.5 mm
旋回径	199 mm
ドーム径	52 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最大)	50 mm
プレート穴幅 (最大)	75 mm
プレート穴径	11 mm



IFデザイン賞

## 図面

