

## STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Stylea             |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 76 mm              |
| 全幅        | 64 mm              |
| 総重量       | 0.122 kg           |

## 車輪

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 本体材質        | ポリアミド                |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一              |
| ベアリング       | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸          | リベット止め               |
| スレッドガード     | スレッドガードなし            |
| 直径          | 75 mm                |
| トレッド幅       | 10 mm                |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD              |

## ハウジング

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 材料      | ポリアミド                |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング              |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回               |
| 色       | ホワイトアルミニウム (RAL9006) |
| 旋回半径    | 60 mm                |
| 旋回径     | 120 mm               |
| ドーム径    | 22 mm                |

## フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 10 mm    |

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

