

# COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068  
Bestellnummer 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Bockrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	30 kg
Statische Tragfähigkeit	60 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	34 mm
Gesamtbreite	20 mm
Gesamtgewicht	0,031 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	30 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Breite des Radkörpers	15 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Eckig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	20 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	45 mm
Plattenbreite	20 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	35 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	35 mm
Plattenloch Durchmesser	5,5 mm

# COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068  
Bestellnummer 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

