

ALPHA

3477UFJ200P63

EAN 4031582378054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	800 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	240 mm
総重量	3.095 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	46 mm
トレッドの硬度（A）	64 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	55 mm
旋回半径	167 mm
旋回径	334 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最大）	105 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

3477UFJ200P63

EAN 4031582378054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

