製品情報

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Duratech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	280 °C
総重量	0.21 kg

車輪

本体材質	プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	黒
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	45.5 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度（D）	90 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

注文番号 00035369

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH