

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005

Numero d'ordine 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha central
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Portata a 6 km/h	200 kg
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	99 mm
Peso complessivo	2,655 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Larghezza corpo	46 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	143,5 mm
Ingombro di piroettamento	287 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra con freno centrale
Lunghezza della piastra	176 mm
Larghezza della piastra	112 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	77,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005

Numero d'ordine 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

