

# ALPHA

3470UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304343  
Bestellnummer 00030368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 250 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 500 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Bauhöhe                     | 161 mm                    |
| Gesamtbreite                | 96 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 1,676 kg                  |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                             |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager                    | Rollenlager                          |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)                 |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Stahlblech, schwer   |
| Gabelform       | Bauchig              |
| Schwenklager    | Kuglbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert       |
| Ausladung       | 55 mm                |
| Schwenkradius   | 117,5 mm             |
| Störkreis       | 235 mm               |
| Dom Durchmesser | 96 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 105 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ALPHA

3470UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304343  
Bestellnummer 00030368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

