

## ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 135 kg                          |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 270 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 195 mm                          |
| Ukupna težina                  | 2.26 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska    | siroko              |
| okretni lezaj     | Dve lopte           |
| Boja              | plavo cinkovano     |
| ofset             | 60 mm               |
| okretni radijus   | 167 mm              |
| Otpor okretanju   | 334 mm              |

## TOCAK

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen         |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma crna     |
| Nošenje                    | klizni lezaj         |
| osovina                    | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca           | Bez stražara         |
| Prečnik                    | 160 mm               |
| Širina omotac              | 40 mm                |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 85 Šora A            |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm          |

# ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

