产品信息

ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●○○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●○○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	135 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	270 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	195 mm
总重量	2.26 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	60 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	85 岸 A

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630

产品图纸





© Copyright 2026 TENTE International GmbH