

# NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843  
Bestellnummer 00828567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahl, Eisen          |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 85 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 90 mm                 |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                 |
| Nabenlänge               | 90 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 90 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |
| Lagertyp                 | 6204                  |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Novatech                  |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 800 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 640 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 1600 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 1,36 kg                   |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

