

ALPHA

3478UOJ160P63

EAN 4031582307085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	700 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	200 mm
总宽度	115 mm
总重量	1.55 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

