PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	75 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,3 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Schwarz
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	175 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	44 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	70 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Bestellnummer 00005566

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH