

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	42.5 mm
全幅	26 mm
総重量	0.046 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	32 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、軽量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	11 mm
旋回半径	27 mm
旋回径	54 mm
ドーム径	26.5 mm
ねじ径	0 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	38 mm
プレート幅	32 mm
プレート穴長 (最大)	24 mm
プレート穴幅 (最大)	30 mm
プレート穴径	4.2 mm
ステム長	15 mm

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

