

GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	163 mm
総重量	0.57 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	40 mm
旋回径	205 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	90 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最小)	60 mm
プレート穴長 (最大)	70 mm
プレート穴幅 (最小)	50 mm
プレート穴幅 (最大)	55 mm
プレート穴径	8 mm

GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

