

ZETA STAINLESS

8677UOO160P63

EAN 4031582313833
Bestellnummer 00828885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Zeta stainless
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	400 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-30 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtbreite	96 mm
Gesamtgewicht	2,785 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	55 mm
Schwenkradius	161 mm
Störkreis	322 mm
Dom Durchmesser	96 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	137 mm
Plattenbreite	105 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	74 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	74 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

ZETA STAINLESS

8677UOO160P63

EAN 4031582313833
Bestellnummer 00828885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

