

## COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	25 kg
静荷重	50 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	50.5 mm
全幅	32 mm
総重量	0.071 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	38 mm
トレッド幅	16 mm
ボディ幅	16 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、軽量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	13 mm
旋回半径	32 mm
旋回径	64 mm
ドーム径	32 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	46 mm
プレート幅	38 mm
プレート穴長 (最大)	28 mm
プレート穴幅 (最大)	36 mm
プレート穴径	5.3 mm

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

